

# Scythe Kaze Flex 120 SU1225FD12HR-RN - Gehäuselüfter

120 mm

Gruppe	Kühler
Hersteller	Scythe
Hersteller Art. Nr.	SU1225FD12HR-RN
EAN/UPC	4571225056883



## Beschreibung

Scythe Kaze Flex 120 SU1225FD12HR-RN - Gehäuselüfter - 120 mm

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Scythe Kaze Flex 120 SU1225FD12HR-RN Gehäuselüfter
Produkttyp	Gehäuselüfter
Packungsinhalt	Stecker 3-polig an Molex 4-polig (Adapter), 4 x Schrauben
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebälsehöhe	27 mm
Lüfterlager	Versiegeltes Präzisions-Flüssigkeitslager
Drehgeschwindigkeit	1800 U/min
Luftstrom	135.5 m <sup>3</sup> /h (79,76 CFM)
Geräuschpegel	35.8 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 3-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	Sealed Precision Fluid Bearing (FDB), integrierte Antivibrations-Pads, RGB LED
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 12 cm x 2.7 cm
Gewicht	140 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.