

DEWALT XR DCM565N-XJ - Kettensäge - schnurlos

18 V - 5 Ah - 3750-4200 1/min - 30 cm - Schnittleistung: 30 cm - Zahnteilung: 5.2 mm - 3.3 kg

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	DEWALT
Hersteller Art. Nr.	DCM565N-XJ
EAN/UPC	5035048667569



Beschreibung

DeWALT XR DCM565N-XJ - Kettensäge - schnurlos - 18 V - 5 Ah - 3750-4200 1/min - 30 cm - Schnittleistung: 30 cm - Zahnteilung: 5.2 mm - 3.3 kg

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DeWALT XR DCM565N-XJ - Kettensäge - elektrisch - schnurlos
Produkttyp	Kettensäge - elektrisch - schnurlos
Batterie	18 V 5 Ah
Geschwindigkeit	3750-4200 1/min, 7.68 m/s
Max. Schnittkapazität	30 cm
Führungsleiste	30 cm
Zahnabstand	5.2 mm
Kettenteilung	9.53 mm
Kettenlehre	1.27 mm
Automatische Ölpumpe	Ja
Werkzeugloser Kettenwechsel	Ja
Werkzeuglose Kettenspannung	Ja
Gewicht	3.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.