

Navitel R600, Full HD, 1920 x 1080 Pixel, 170°, CMOS, 30 fps, Schwarz

Novatek NT96650 - 1920x1080 FullHD (30 fps) - 170° - 2" 960x240 - mini USB - Li-Pol - 69g

Gruppe	Kameras
Hersteller	Navitel
Hersteller Art. Nr.	R600
EAN/UPC	8594181740159



Beschreibung

Navitel R600. HD-Typ: Full HD, Hauptkamera-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Hauptkamera Blickwinkel: 170°. Bildschirmdiagonale: 5,08 cm (2 Zoll), Bildschirmauflösung (numerisch): 960 Pixel. Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash), Max. Speicherkartengröße: 256 GB. Unterstützte Bildformate: JPG. Schnittstelle: Mini-USB

Hauptmerkmale

Allgemein

HD-Typ	Full HD
Hauptkamera-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Hauptkamera Blickwinkel	170 °
Bildschirmdiagonale	5,08 cm
Bildschirmauflösung (numerisch)	960 Pixel
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße	256 GB
Unterstützte Bildformate	JPG
Schnittstelle	Mini-USB