



LED Urail Spot Arena in Schwarz-matt und Chrom Warmweiß

Leuchten und Strahler

UVP: 102,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-373617
Material	Metall
Farbe	Schwarz-matt, Chrom
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	14 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Universal
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	850 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	82 Grad
Anwendungsbereich	Esszimmer, Flur, Schlafzimmer, Wohnzimmer
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 191 mm (B) 123 mm (T) 78 mm
Produktgewicht	0.614 kg