



## URail System LED Spot Pellet, dimmbar, chrom, 2-flammig

Leuchten und Strahler

UVP: 91,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-337319
<b>Material</b>	Metall, Kunststoff
<b>Farbe</b>	Weiß, Chrom-matt
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Montageart</b>	Decke
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Hausinstallation, Universal
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	2700 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	2x 240 lm
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Abstrahlwinkel</b>	40 Grad
<b>Stil</b>	Schlicht
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Produktmaße</b>	(H) 180 mm (B) 190 mm (T) 40 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.428 kg