



## LED Schienenstrahler Urail in Weiß und Chrom-matt 7,4W 400lm

Leuchten und Strahler

UVP: 74,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-408140
<b>Material</b>	Metall, Kunststoff
<b>Farbe</b>	Weiß, Chrom-matt
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	7.4 W
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Hausinstallation, Phasenabschnitt
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	2700 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	400 lm
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Büro & Arbeitszimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
<b>Stil</b>	Modern
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut

**Produktmaße** (H) 197 mm (B) 86 mm  
**Produktgewicht** 0.319 kg