



## URail LED Spot Tubo in Chrom-matt 4,5W 255lm

Leuchten und Strahler

UVP: 35,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-555054
<b>Material</b>	Metall
<b>Farbe</b>	Chrom-matt
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	4.5 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Montageart</b>	Decke
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	4000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß
<b>Lichtstrom</b>	255 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur
<b>Stil</b>	Modern
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut

**Produktmaße**

(H) 186 mm (B) 42 mm (T) 105 mm

**Produktgewicht**

0.204 kg