



LED Schienenspot Urail in Schwarz-matt und Chrom 7,4W 500lm

Leuchten und Strahler

UVP: 58,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-408163
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz-matt, Chrom
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	7.4 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Phasenabschnitt
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	500 lm
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Büro & Arbeitszimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Produktmaße (H) 183 mm (T) 32 mm
Produktgewicht 0.255 kg