



Schienenleuchte Urail in Weiß E27

Leuchten und Strahler

UVP: 28,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-408136
Material	Metall
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	20 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	E27
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Büro & Arbeitszimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Stil	Modern, Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 96 mm (Ø) 55 mm
Produktgewicht	0.181 kg