



URail Spot Apol in Weiß E27

Leuchten und Strahler

UVP: 38,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-422135
Material	Metall
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	50 W
Fassung	E27
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Flur, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer
Stil	Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 195 mm (B) 138 mm (Ø) 62 mm
Produktgewicht	0.34 kg