



LED URail Schienenspot Circle in Weiß 5W 210lm White-Switch

Leuchten und Strahler

UVP: 49,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



| | |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer | A-611927 |
| Material | Metall, Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Leistungsaufnahme | 5 W |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Montageart | Decke |
| Dimmbar | Nein |
| Lichttechnologie | LED |
| Bauform | LED-Platine |
| Farbtemperatur | 3000 bis 4000 Kelvin |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Lichtstrom | 210 lm |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Schaltzyklen | 15000 |
| Anwendungsbereich | Esszimmer, Flur, Büro & Arbeitszimmer, Küche, Wohnzimmer |
| Stil | Modern |
| Form | rund |
| Netzstecker | Nein |
| Leuchtmittel | Ja, fest verbaut |

Produktmaße (H) 147 mm (B) 99 mm (T) 68 mm (Ø) 99 mm

Produktgewicht 0.22 kg