



URail LED Pendulum Arido II 5W GU10 Chrom matt mit klarem und satiniertem Glas 4...

Leuchten und Strahler

UVP: 81,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-337308
Material	Glas, Metall
Farbe	Transparent, Chrom-matt, Weiß-satiniert
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	5 W
Max. Leistung	25 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	II
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Lichtstrom	490 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	15000 h
Stil	Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 200 mm (Ø) 110 mm
Produktgewicht	0.629 kg