



URail System LED Linienverbinder in weiß 1x5,8W dimmbar

Schienen und Verbinder

UVP: 73,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-337324
Material	Metall
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	5.85 W
Schutzklasse	II
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Universal
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	420 lm
Lebensdauer	30000 h
Abstrahlwinkel	80 Grad
Stil	Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 27 mm (B) 225 mm (T) 57 mm
Produktgewicht	0.16 kg