



URail LED Spot Ceiling Topa Dot 5,2W Chrom und Klar und Satin dimmbar

Leuchten und Strahler

UVP: 62,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-361290
Material	Metall, Acryl
Farbe	Chrom, Transparent-satiniert
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	5.2 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Phasenabschnitt, Hausinstallation, Phasenanschnitt, Hausinstallation, Universal
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Flur, Gewerblicher Bereich
Stil	Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Produktmaße

(H) 73 mm (B) 80 mm (Ø) 80 mm

Produktgewicht

0.336 kg