



URail LED Spot Zeuz in Chrom-matt 33W 2860lm 3000 K 15°

Leuchten und Strahler

UVP: 141,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-422093
Material	Metall
Farbe	Chrom-matt
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	33 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Treiber
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2860 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Flur, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Produktmaße

(H) 260 mm (B) 176 mm (T) 98 mm

Produktgewicht

1.372 kg