



Modischer LED Spot Circle für URail Stromschiene in chrom-matt

Leuchten und Strahler

UVP: 49,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-283410
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Chrom-matt
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	5 W
Schutzklasse	II
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	308 lm
Lebensdauer	30000 h
Abstrahlwinkel	90 Grad
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 147 mm (B) 98 mm (T) 50 mm
Produktgewicht	0.29 kg