



## URail LED Spot Aldan 1x9W Schwarz und Chrom matt dimmbar

Leuchten und Strahler

UVP: 89,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-361304
<b>Material</b>	Metall, Kunststoff
<b>Farbe</b>	Chrom-matt, Schwarz
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	9 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Hausinstallation, Phasenabschnitt, Hausinstallation, Phasenanschnitt, Hausinstallation, Universal
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	2700 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	820 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Abstrahlwinkel</b>	65 Grad
<b>Anwendungsbereich</b>	Wohnzimmer, Flur, Gewerblicher Bereich
<b>Stil</b>	Modern
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein

<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Produktmaße</b>	(H) 170 mm (Ø) 98 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.619 kg