



LED URail Schienenspot Circle in Schwarz-matt 5W 210lm White-Switch

Leuchten und Strahler

UVP: 49,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-611928
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Schwarz-matt
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	5 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 bis 4000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	210 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Esszimmer, Flur, Büro & Arbeitszimmer, Küche, Wohnzimmer
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Produktmaße (H) 130 mm (B) 99 mm (T) 68 mm (Ø) 99 mm

Produktgewicht 0.21 kg