



LED URail Schienenspot Circle in Weiß 5W 180lm 4000K 3-Step-Dim

Leuchten und Strahler

UVP: 44,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-611921
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	5 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Schalter
Dimmtechnologie	3-Stufendimmer
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	180 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Esszimmer, Flur, Büro & Arbeitszimmer, Küche, Wohnzimmer
Stil	Modern
Form	rund

Netzstecker

Nein

Leuchtmittel

Ja, fest verbaut

Produktmaße

(H) 154 mm (B) 98 mm (T) 50 mm (Ø) 100 mm