



URail System Spot Cover aus Metall in matt und glänzendem chrom

Leuchten und Strahler

UVP: 34,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | A-291478 |
| Material | Metall, Kunststoff |
| Farbe | Chrom-matt, Chrom |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Max. Leistung | 10 W |
| Fassung | GU10 |
| Schutzklasse | II |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmart | mit geeignetem Leuchtmittel |
| Stil | Schlicht, Zeitlos |
| Form | rund |
| Netzstecker | Nein |
| Leuchtmittel | Nein |
| Produktmaße | (H) 140 mm (B) 58 mm (T) 90 mm |
| Produktgewicht | 0.192 kg |