



URail LED Spot Arena in Chrom-matt und Chrom 15,3W 950lm

Leuchten und Strahler

UVP: 102,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-555068
Material	Metall
Farbe	Chrom-matt, Chrom
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	15.3 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	950 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 190 mm (T) 78 mm (Ø) 123 mm

Produktgewicht

0.613 kg