



Urail System LED Spot Dipper, drehbar, dimmbar, chrom

Leuchten und Strahler

UVP: 114,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-337317
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Chrom-matt, Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	16 W
Schutzklasse	II
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Phasenabschnitt
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 512 lm
Lebensdauer	30000 h
Abstrahlwinkel	83 Grad
Stil	Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 170 mm (B) 375 mm (T) 26 mm
Produktgewicht	0.446 kg