



URail Spot Cover in Schwarz-matt und Chrom GU10

Leuchten und Strahler

UVP: 34,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-373619
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Schwarz-matt, Chrom
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	15 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Esszimmer, Flur, Schlafzimmer, Wohnzimmer
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 140 mm (B) 58 mm (T) 90 mm
Produktgewicht	0.205 kg