



LED URail System Spot Capsule II, dimmbar, Metall, chrom matt

Leuchten und Strahler

UVP: 68,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-322654
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Chrom-matt, Chrom
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	6 W
Schutzklasse	II
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Universal
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	315 lm
Lebensdauer	30000 h
Abstrahlwinkel	30 Grad
Stil	Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 210 mm (B) 80 mm (T) 80 mm
Produktgewicht	0.562 kg