



LED URail System Leuchte Globe, dimmbar, Metall, Glas, Ø 200 mm, chrom ma...

Leuchten und Strahler

UVP: 61,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-322661
Material	Metall, Glas
Farbe	Chrom-matt, Weiß
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	10 W
Fassung	E14
Schutzklasse	II
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 320 mm (Ø) 200 mm
Produktgewicht	0.701 kg