



URail Pendelleuchte Lento 41W 4130lm 2700K

Leuchten und Strahler

UVP: 284,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



| | |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer | A-398374 |
| Material | Metall |
| Farbe | Chrom-matt |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Leistungsaufnahme | 41 W |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Montageart | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmart | Hausinstallation, Universal |
| Lichttechnologie | LED |
| Bauform | LED-Platine |
| Farbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Lichtstrom | 4130 lm |
| Farbwiedergabeindex | > 80 |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Schaltzyklen | 15000 |
| Anwendungsbereich | Schlafzimmer, Esszimmer, Büro & Arbeitszimmer |
| Stil | Modern |
| Form | eckig |
| Netzstecker | Nein |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Leuchtmittel | Ja, fest verbaut |
| Produktmaße | (H) 50 mm (B) 1000 mm |
| Produktgewicht | 1.637 kg |