



LED Schienenspot Urail in Weiß und Schwarz 8W 370lm

Leuchten und Strahler

UVP: 89,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-408156
Material	Metall
Farbe	Weiß, Schwarz
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	8 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Phasenabschnitt
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	370 lm
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Büro & Arbeitszimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Produktmaße	(H) 170 mm (Ø) 98 mm
Produktgewicht	0.741 kg