



LED Schienenpanel Urail in Weiß 13,5W 1350lm

Leuchten und Strahler

UVP: 159,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-408139
Material	Metall
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	13.5 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Universal
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	1350 lm
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Büro & Arbeitszimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Stil	Modern
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Produktmaße

(H) 51 mm (B) 520 mm (T) 165 mm

Produktgewicht

1.491 kg