

# DIGITUS DIGITUS Industrieller Gigabit Medienkonverter RJ45, SC 20 km

DN-652102-1  
EAN 4016032488194



### Industrieller Gigabit Ethernet Medienkonverter, SM SC Konnektor, 1310nm, bis zu 20km

Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot machen DIGITUS® zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

### Industrieller Gigabit Medien Konverter 10/100/1000BaseT zu 1000Base-SX SC, Singlemode 1310 nm bis zu 20 km, Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

- Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 10/100/1000Base-TX zu 1000Base-SX
- Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Reichweite bis zu 20 km
- Wellenlänge: 1310nm
- Singlemode Dual Faser
- Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
- Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
- Geeignet für 9/125µm Glasfaserkabel (Multimode)
- Kompaktes, robustes Metallgehäuse
- Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
- Blitzschutz und Überspannungsschutz

- Redundante Stromversorgung: 12~48 V DC, redundante Stromversorgung mit Umpolungs-Schutzfunktion
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +80 °C
- Schutzklasse IP40
- Anschluss 1: RJ45
- Anschluss 2: SC
- Modus: Singlemode
- Distanz (km): 2
- DDM Unterstützung: nein
- Industrielle Nutzung: ja
- Sendeverfahren: Unidirektional
- PoE Injektor: nein
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
- Produktabmessungen: 118x 92.4 x 40 mm
- Stromverbrauch: <3 W
- Anschluss 1: RJ45
- Anschluss 2: SC
- Distanz (km): 20
- Wellenlänge: 1310 nm
- DDM Unterstützung: nein
- DDM Unterstützung: nein
- Industrielle Nutzung: ja
- PoE Injektor: nein
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit

### Lieferumfang

- Industrieller Gigabit Medien Konverter RJ45, SC 20 km
- Benutzerhandbuch

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	24	13,40	22,50	39,00	46,50	40.803,80
Innen-VPE	1	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,56	5,40	13,50	16,50	1.202,85
Netto einzeln ohne VP	1	0,46	3,40	8,60	12,80	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

