

ednet Laminiergerät, A4

91610
EAN 4054007916105



Laminiergerät, A4, 80-125 Mic Erhitzung: Mica (Glimmer) Platte, weiß

Mit dem ednet Laminiergerät, A4 schützen oder veredeln Sie Ihre Fotos, Dokumente, Vistenkarten, Ausweise uvm. mit einer Größe von bis zu DIN A4. Dank der kurzen Aufwärmzeit von 3 Minuten ist das Laminiergerät schnell einsatzbereit. Status LEDs informieren Sie über den Status. Dank ABS (Antiblockiersystem) Taste lässt sich ein Folienstau verhindern oder schnell wieder beheben. Diese Funktion führt das Dokument zurück zum Einzug. genutzt werden können Folien mit einer Stärke von 80-125 micron mit einer Breite von bis zu 230 mm. Die Laminiergeschwindigkeit liegt bei 400 mm / Min.

Schützen oder veredeln Sie Ihre Fotos, Dokumente, Vistenkarten, Ausweise uvm. mit einer Größe von bis zu DIN A4

- Schützen oder veredeln Sie Ihre Fotos, Dokumente, Vistenkarten, Ausweise uvm. mit einer Größe von bis zu DIN A4
- Geeignet für Laminiergrößen: DIN A4, DIN A5, DIN A6, Visitenkarten
- Folienstärke: 80-125 micron

- Laminierbreite: bis zu 230 mm
- Aufwärmzeit: 3 Min.
- Laminiergeschwindigkeit: 400 mm / Min.
- ABS (Antiblockiersystem) / Stau-Entriegelungstaste
- Kompaktes, modernes Design
- LED-Statusanzeige
- Heizelement: Mica-Platte (Glimmerkeramikplatte)
- Leistungsaufnahme: 260W
- Eingangsspannung: 220-240, 50 Hz
- Abmessungen: L 35,5 x B 13,5 x H 5,8 cm
- Gewicht 0,7kg
- Farbe: Weiß
- GS-zertifiziert

Lieferumfang

- Laminiergerät, A4
- Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	6	5,10	38,00	31,50	20,70	24.777,90
Innen-VPE	1	0,85	36,50	15,00	6,40	3.504,00
Einzel-VPE	1	0,85	36,50	15,00	6,40	3.504,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,70	35,50	14,60	5,80	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

