



2 Port KVM Switch, DisplayPort 1.4, USB 3.0 & Audio

No.: 39312

Schaltet zwischen 2 DP-PCs von einer einzigen Konsole (Tastatur, Maus, Monitor) aus um

Beschreibung

- Steuert zwei mit DisplayPort ausgestattete PCs von einer Konsole aus Tastatur, Maus & Monitor
- Schaltet per Drucktasten am Gerät oder Tastatur-Hotkeys
- Unterstützt DisplayPort-Inhalte mit Auflösungen bis 8K@60Hz bei einem Farbabtastverhältnis von 4:2:0 und 8 Bit Farbtiefe
- Unterstützt 2-Kanal-Stereo-Audio und bietet einen USB 3.0 Hub mit 2 Ports zur gemeinsamen Nutzung von USB-Peripherie
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Ein KVM Switch gibt dem Anwender auf einfache Weise die Möglichkeit, mehrere Rechner über eine einzige Konsole (Tastatur, Maus und Display) im schnellen Zugriff zu steuern.

Der 2 Port DisplayPort 1.4, USB 3.0 & Audio KVM Switch bietet eine kompakte Lösung für den Zugriff und die Steuerung von zwei mit DP ausgestatteten PCs über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.

Die Unterstützung von Auflösungen bis zu 8K Ultra HD 60Hz einschließlich 4K und Full HD sorgt für höchste Bildqualität und ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis, ideal für anspruchsvolle grafische Inhalte in Gaming Setups oder bei der Videobearbeitung. Die zusätzliche Unterstützung von High Dynamic Range sorgt für die Darstellung der Videoinhalte mit verbesserter Helligkeit, höheren Kontrasten und einem deutlich größeren Farbumfang. Über den Audio-Ausgang an der Vorderseite kann dem Setup immersive 2-Kanal-Audio-Wiedergabe hinzugefügt werden. Zusätzliche USB-Peripheriegeräte können über die 2 USB 3.0 Ports angeschlossen und von beiden PCs gemeinsam verwendet werden. Sowohl die Audio als auch die USB 3.0 Ports können unabhängig von den Computern geschaltet werden, so dass der Benutzer beispielsweise von einem der PCs aus drücken kann, während gleichzeitig am anderen ein Gaming Setup läuft.

Er unterstützt die Auto-Scan-Funktion mit wählbarer Dauer der Scan-Periode, ideal beispielsweise für Digital-Signage- und Werbedisplay-Anwendungen.

Der KVM Switch verfügt über mehrere Umschaltoptionen, darunter Drucktasten am Gerät und konfigurierbare Hotkeys, die dem Benutzer eine einfache und zuverlässige Steuerung ermöglichen – perfekt für Einsteiger wie für professionelle Anwender.

Bitte beachten Sie: Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen die Verwendung von DP-Kabeln bis zu 3m und USB 3.0 Typ-A/B-Kabeln bis zu 3m, um die höchsten Auflösungen und optimale Leistung zu erreichen. MST Hubs werden nicht unterstützt.

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: DisplayPort
- Konsolenschnittstelle: USB
- Schnittstellen-Standard: DisplayPort 1.4, USB 3.0
- Maximale Auflösung: 7680x4320@60Hz, 4:2:0, 8Bit
- HDCP-Unterstützung: 2.2
- Audio: Analoges Stereo
- Separate Audio-Ports: 3.5mm [Buchse]
- Serielle Schnittstelle: -
- Konsolenanzahl: 1
- Maximale Anzahl PC/Server: 2
- Kaskadierbar: -
- Umschaltmethode: Gerätetasten, Umschaltung per Hotkey
- Montierbar: -
- Spezielle Eigenschaften: Hub für USB 3.0 (2 Ports), Unabhängige Schaltmöglichkeit für Audio und USB Hub, LED-Anzeigen für aktiven Port

Anschlüsse

- Konsolenschnittstelle: DisplayPort [Buchse], 3 x USB HID Typ A [Buchse], 2 x USB 3.0 Typ A [Buchse], 3.5mm-Klinkenanschluss [Buchse]
- PC/Server Schnittstelle: 2 x DisplayPort [Buchse], 2 x USB 3.0 Typ B [Buchse], 2 x 3.5mm-Klinkenanschluss [Buchse]
- Weitere Schnittstellen: -
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm-DC-Hohlsteckeranschluss

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen [ca.] BxTxH: 160x100x40mm [6.3x3.94x1.57in]
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.617kg [1.36lb]
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
- Feuchtigkeit: 0 - 80% RH [nicht-kondensierend]
- Leistungsaufnahme: 12V DC, 1.5A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 240x185x90mm [9.45x7.28x3.54in]
- Gesamtgewicht: 1.057kg [2.33lb]
- Garantie [Jahre]: 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Lieferumfang

- DP 1.4 KVM Switch
- 4 x GummifüÙe
- Multi-Country-Netzteil [UK, EU, US & AUS]
- Lindy Manual

Verkaufsinformationen

- No.: 39312
- EAN: 4002888393126