



## LED Aufbauleuchte Barrel in Eisen-gebürstet 6W 470lm

Strahler, Spots & Aufbaustrahler

UVP: 41,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

[info@click-licht.de](mailto:info@click-licht.de)

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Artikelnummer</b>       | A-651254                                 |
| <b>Material</b>            | Metall                                   |
| <b>Farbe</b>               | Eisen-gebürstet                          |
| <b>Anschlussspannung</b>   | 230 V                                    |
| <b>Leistungsaufnahme</b>   | 6 W                                      |
| <b>Schutzklasse</b>        | II                                       |
| <b>Schutzart</b>           | IP20                                     |
| <b>Montageart</b>          | Decke                                    |
| <b>Lichtaustritt</b>       | unten                                    |
| <b>Dimmbar</b>             | Ja                                       |
| <b>Dimmart</b>             | Hausinstallation, Schalter               |
| <b>Dimmtechnologie</b>     | 3-Stufendimmer                           |
| <b>Lichttechnologie</b>    | LED                                      |
| <b>Bauform</b>             | LED-Platine                              |
| <b>Farbtemperatur</b>      | 2700 Kelvin                              |
| <b>Lichtfarbe</b>          | Warmweiß                                 |
| <b>Lichtstrom</b>          | 470 lm                                   |
| <b>Farbwiedergabeindex</b> | > 80                                     |
| <b>Lebensdauer</b>         | 30000 h                                  |
| <b>Schaltzyklen</b>        | 15000                                    |
| <b>Abstrahlwinkel</b>      | 100 Grad                                 |
| <b>Anwendungsbereich</b>   | Wohnzimmer, Flur, Treppenhaus, Esszimmer |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Stil</b>           | Schlicht             |
| <b>Form</b>           | rund, länglich       |
| <b>Netzstecker</b>    | Nein                 |
| <b>Leuchtmittel</b>   | Ja, fest verbaut     |
| <b>Produktmaße</b>    | (H) 153 mm (Ø) 60 mm |
| <b>Produktgewicht</b> | 0.306 kg             |