



LED Wandleuchte Azalena in Weiß 8,5W 700lm IP44 mit Bewegungsmelder und D...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 146,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651435
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	8.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	700 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Garage & Carport, Balkon
Stil	Zeitlos, Schlicht
Sensortyp	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor
Sensortechnologie	HF
Erfassungswinkel	120 Grad

Reichweite	10 m
Zeiteinstellung	0,25 min
Dämmerungseinstellung	20 lux
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 250 mm (B) 250 mm (T) 97 mm
Produktgewicht	1.323 kg