



LED Pollerleuchte Kimu in Anthrazit 2x 7,8W 1000lm IP44 2200K

Wegeleuchten

UVP: 262,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651421
Material	Aluminium
Materialeigenschaft	Rostbeständig
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	7.8 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2200 Kelvin
Lichtfarbe	Goldweiß
Lichtstrom	2x 500 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	70 Grad
Anwendungsbereich	Terrasse, Garten
Stil	Modern, Schlicht
Form	rund, länglich

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 822 mm (B) 165 mm (T) 347 mm (Ø) 80 mm
Produktgewicht	2.237 kg