



## ProRail3 LED Spot Kratos in Schwarz 9W 1050lm 4000K 50°

Leuchten und Strahler

UVP: 79,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | A-651501                       |
| <b>Material</b>            | Metall                         |
| <b>Farbe</b>               | Schwarz                        |
| <b>Anschlussspannung</b>   | 230 V                          |
| <b>Leistungsaufnahme</b>   | 9 W                            |
| <b>Schutzklasse</b>        | II                             |
| <b>Schutzart</b>           | IP20                           |
| <b>Montageart</b>          | Decke                          |
| <b>Lichtaustritt</b>       | unten                          |
| <b>Dimmbar</b>             | Nein                           |
| <b>Lichttechnologie</b>    | LED                            |
| <b>Bauform</b>             | LED-Platine                    |
| <b>Farbtemperatur</b>      | 4000 Kelvin                    |
| <b>Lichtfarbe</b>          | Neutralweiß                    |
| <b>Lichtstrom</b>          | 1050 lm                        |
| <b>Farbwiedergabeindex</b> | > 90                           |
| <b>Lebensdauer</b>         | 50000 h                        |
| <b>Schaltzyklen</b>        | 25000                          |
| <b>Abstrahlwinkel</b>      | 50 Grad                        |
| <b>Anwendungsbereich</b>   | Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur |
| <b>Stil</b>                | Modern, Schlicht               |
| <b>Form</b>                | rund                           |
| <b>Netzstecker</b>         | Nein                           |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Leuchtmittel</b>   | Ja, fest verbaut                |
| <b>Produktmaße</b>    | (H) 142 mm (T) 100 mm (Ø) 78 mm |
| <b>Produktgewicht</b> | 0.55 kg                         |