



LED Pollerleuchte Kimu in Anthrazit 8W 500lm IP44 3000K

Wegeleuchten

UVP: 199,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651418
Material	Aluminium
Materialeigenschaft	Rostbeständig
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	8 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	500 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	70 Grad
Anwendungsbereich	Terrasse, Garten
Stil	Modern, Schlicht
Form	rund, länglich

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 822 mm (B) 165 mm (T) 233 mm (Ø) 80 mm
Produktgewicht	1.549 kg