



LED Solar Wandleuchte Diskola in Anthrazit 3,5W 400lm IP44 mit Bewegungsmelder u...

Solar Wandleuchten

UVP: 79,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651445
Material	Kunststoff
Materialeigenschaft	Rostbeständig
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	3,7 V
Leistungsaufnahme	3.5 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Garage & Carport, Balkon
Stil	Modern, Schlicht
Sensortyp	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor

Sensortechnologie	PIR
Erfassungswinkel	110 Grad
Reichweite	7 m
Zeiteinstellung	0,5 min
Dämmerungseinstellung	10 lux
Paneltyp	Photovoltaik
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 184 mm (T) 234 mm (Ø) 180 mm
Produktgewicht	0.507 kg