



## Smarte Zigbee 3.0 LED Wandleuchte Azalena in Anthrazit 8,5W 700lm IP44 mit Beweg...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 178,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-651436
<b>Material</b>	Aluminium, Kunststoff
<b>Farbe</b>	Anthrazit
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	8.5 W
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Montageart</b>	Wand
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	App-Steuerung, Fernbedienung
<b>Dimmtechnologie</b>	Stufenlos
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	2200 bis 3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Goldweiß
<b>Lichtstrom</b>	700 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Hauseingang, Terrasse, Garage & Carport, Balkon
<b>Stil</b>	Zeitlos, Schlicht
<b>Sensortyp</b>	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor

<b>Sensortechnologie</b>	HF
<b>Erfassungswinkel</b>	120 Grad
<b>Reichweite</b>	10 m
<b>Zeiteinstellung</b>	0,5 min
<b>Dämmerungseinstellung</b>	20 lux
<b>Form</b>	eckig
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>System</b>	smik
<b>Kompatibel mit</b>	Philips Hue
<b>Sprachsteuerung</b>	Amazon Alexa, Google Assistant
<b>Protokoll</b>	ZigBee
<b>Produktmaße</b>	(H) 250 mm (B) 250 mm (T) 97 mm
<b>Produktgewicht</b>	1.322 kg