



## LED Pollerleuchte Zenera in Anthrazit 10W 700lm IP44 3000K

Wegeleuchten

UVP: 178,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

[info@click-licht.de](mailto:info@click-licht.de)

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | A-651424         |
| <b>Material</b>            | Metall           |
| <b>Materialeigenschaft</b> | Rostbeständig    |
| <b>Farbe</b>               | Anthrazit        |
| <b>Anschlussspannung</b>   | 230 V            |
| <b>Leistungsaufnahme</b>   | 10 W             |
| <b>Schutzklasse</b>        | I                |
| <b>Schutzart</b>           | IP44             |
| <b>Montageart</b>          | Boden            |
| <b>Lichtaustritt</b>       | unten            |
| <b>Dimmbar</b>             | Nein             |
| <b>Lichttechnologie</b>    | LED              |
| <b>Bauform</b>             | LED-Platine      |
| <b>Farbtemperatur</b>      | 3000 Kelvin      |
| <b>Lichtfarbe</b>          | Warmweiß         |
| <b>Lichtstrom</b>          | 700 lm           |
| <b>Farbwiedergabeindex</b> | > 90             |
| <b>Lebensdauer</b>         | 30000 h          |
| <b>Schaltzyklen</b>        | 15000            |
| <b>Anwendungsbereich</b>   | Terrasse, Garten |
| <b>Stil</b>                | Modern, Schlicht |
| <b>Form</b>                | eckig, länglich  |
| <b>Netzstecker</b>         | Nein             |

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Leuchtmittel</b>   | Ja, fest verbaut                 |
| <b>Produktmaße</b>    | (H) 670 mm (B) 150 mm (T) 225 mm |
| <b>Produktgewicht</b> | 0.603 kg                         |