



LED Pollerleuchte Caissa in Anthrazit 9W 700lm IP44 mit Bewegungsmelder und D...

Wegeleuchten

UVP: 188,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651454
Material	Aluminium
Materialeigenschaft	Rostbeständig
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	9 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	700 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	65 Grad
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Modern, Schlicht
Sensortyp	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor

Sensortechnologie	PIR
Erfassungswinkel	180 Grad
Reichweite	8 m
Zeiteinstellung	0,25 min
Dämmerungseinstellung	20 lux
Form	rund, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 792 mm (B) 105 mm (T) 141 mm
Produktgewicht	1.939 kg