



## LED Deckenleuchte Oka in Natur 24W 950lm IP44

Deckenleuchten

UVP: 149,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-651293
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Natur
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	24 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Montageart</b>	Decke
<b>Lichtaustritt</b>	unten
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 bis 6500 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	950 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Badezimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur
<b>Stil</b>	Modern, Dekorativ
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein

<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Produktmaße</b>	(H) 105 mm (Ø) 360 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.945 kg