



LED Wandleuchte Sienna in Anthrazit und Transparent 9W 500lm IP44 mit Bewegungsm...
Wand- & Deckenleuchten UVP: 188,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651430
Material	Aluminium
Materialeigenschaft	Rostbeständig
Farbe	Anthrazit, Transparent
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	9 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Lichtaustritt	rundum
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	500 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Garage & Carport, Balkon
Stil	Modern, Schlicht
Sensortyp	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor

Sensortechnologie	HF
Erfassungswinkel	120 Grad
Reichweite	7 m
Zeiteinstellung	0,25 min
Dämmerungseinstellung	15 lux
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 128 mm (T) 247 mm (Ø) 212 mm
Produktgewicht	0.967 kg