



LED Wandleuchte Bonnie in Anthrazit 8,5W 560lm 3000K IP44 mit Bewegungsmelder un...
Wand- & Deckenleuchten UVP: 59,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651442
Material	Aluminium
Materialeigenschaft	Rostbeständig
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	8.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	560 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Garage & Carport, Balkon
Stil	Zeitlos, Schlicht
Sensortyp	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor
Sensortechnologie	PIR

Erfassungswinkel	120 Grad
Reichweite	8 m
Zeiteinstellung	0,08 bis 8 min
Dämmerungseinstellung	10 lux
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 263 mm (B) 93 mm (T) 77 mm
Produktgewicht	0.64 kg