



LED Aufbauleuchte Barrel in Schwarz-matt 6W 470lm

Strahler, Spots & Aufbaustrahler

UVP: 41,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651255
Material	Metall
Farbe	Schwarz-matt
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	6 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Schalter
Dimmtechnologie	3-Stufendimmer
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	470 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	100 Grad
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Flur, Treppenhaus, Esszimmer

Stil	Schlicht, Modern
Form	rund, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 153 mm (Ø) 60 mm
Produktgewicht	0.308 kg