



LED Wandleuchte Capea in Weiß 8W 700lm IP44 mit Bewegungsmelder und D...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 149,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651412
Material	Aluminium
Materialeigenschaft	Rostbeständig
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	8 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	700 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Garage & Carport, Terrasse, Balkon
Stil	Modern, Schlicht
Sensortyp	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor

Sensortechnologie	PIR
Erfassungswinkel	120 Grad
Reichweite	8 m
Zeiteinstellung	0,25 min
Dämmerungseinstellung	20 lux
Dauerlichtfunktion	Ja
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 103 mm (T) 303 mm (Ø) 231 mm
Produktgewicht	1.13 kg