



LED Pollerleuchte Reana in Anthrazit 4W 240lm IP44

Wegeleuchten

UVP: 149,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651410
Material	Metall
Materialeigenschaft	Rostbeständig
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	4 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	240 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Terrasse, Garten
Stil	Modern
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Produktmaße

(H) 832 mm (B) 173 mm (T) 170 mm

Produktgewicht

2.21 kg