



## LED Deckenleuchte Oka in Schwarz-matt 24W 950lm IP44

Deckenleuchten

UVP: 149,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Artikelnummer</b>       | A-651294                                   |
| <b>Material</b>            | Kunststoff                                 |
| <b>Farbe</b>               | Schwarz-matt                               |
| <b>Anschlussspannung</b>   | 230 V                                      |
| <b>Leistungsaufnahme</b>   | 24 W                                       |
| <b>Schutzklasse</b>        | II   |
| <b>Schutzart</b>           | IP44                                       |
| <b>Montageart</b>          | Decke                                      |
| <b>Lichtaustritt</b>       | unten                                      |
| <b>Dimmbar</b>             | Nein                                       |
| <b>Lichttechnologie</b>    | LED  |
| <b>Bauform</b>             | LED-Platine                                |
| <b>Farbtemperatur</b>      | 3000 bis 6500 Kelvin                       |
| <b>Lichtfarbe</b>          | Warmweiß                                   |
| <b>Lichtstrom</b>          | 950 lm                                     |
| <b>Farbwiedergabeindex</b> | > 80                                       |
| <b>Lebensdauer</b>         | 30000 h                                    |
| <b>Schaltzyklen</b>        | 15000                                      |
| <b>Anwendungsbereich</b>   | Badezimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur |
| <b>Stil</b>                | Modern, Dekorativ                          |
| <b>Form</b>                | rund                                       |
| <b>Netzstecker</b>         | Nein                                       |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Leuchtmittel</b>   | Ja, fest verbaut      |
| <b>Produktmaße</b>    | (H) 105 mm (Ø) 360 mm |
| <b>Produktgewicht</b> | 0.947 kg              |