



## LED Pollerleuchte Kimu in Anthrazit 2x 8W 1000lm IP44 3000K

Wegeleuchten

UVP: 262,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

[info@click-licht.de](mailto:info@click-licht.de)

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-651420
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Materialeigenschaft</b>	Rostbeständig
<b>Farbe</b>	Anthrazit
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Montageart</b>	Boden
<b>Lichtaustritt</b>	unten
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	2x 500 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 90
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Abstrahlwinkel</b>	70 Grad
<b>Anwendungsbereich</b>	Terrasse, Garten
<b>Stil</b>	Modern, Schlicht
<b>Form</b>	rund, länglich

<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Produktmaße</b>	(H) 822 mm (B) 165 mm (T) 347 mm (Ø) 80 mm
<b>Produktgewicht</b>	2.268 kg