



LED Pollerleuchte Bonnie in Anthrazit 8,5W 560lm IP44

Wegeleuchten

UVP: 89,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651443
Material	Aluminium
Materialeigenschaft	Rostbeständig
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	8.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	560 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Garage & Carport, Balkon
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	eckig, länglich
Netzstecker	Nein

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 600 mm (B) 144 mm (T) 97 mm
Produktgewicht	1.26 kg