



LED Erdspießstrahler Kikolo in Anthrazit 8W 500lm IP65 60°

Außenstrahler

UVP: 83,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651413
Material	Aluminium, Kunststoff
Materialeigenschaft	Rostbeständig
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	8 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Montageart	Boden
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	500 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	60 Grad
Anwendungsbereich	Garten
Stil	Modern, Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Ja

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Erdspeiß	Ja
Produktmaße	(H) 261 mm (T) 85 mm (Ø) 90 mm
Produktgewicht	0.56 kg